

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 175×25×32, Type: EK80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596310 EK80
GTIN	9003170029735
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til hærdet stål og HSS.

Specifikation:

Ædelkorund hvid, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Korn	80

Slibemiddelforkortelse	A
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M
Slibemiddel	Ædelkorund, hvid
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	175 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	175×25×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 32 mm	596000 32
---	-----------