

**Snørestøvle antracitgrå STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, EU-skostørrelse: 38****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	092782 38
GTIN	4044348293744
Artikelklasse	09C

Beskrivelse**Udførelse:**

Snørestøvle STAVANGER Bau GORE II med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overlæder af smidigt Waterproof-læder. God syre- og ludresistens. Høj snitbestandighed og mekanisk belastningsevne. Bred trædeflade. Meget skridsikker også på glatte, våde og olierede gulve. Med **SECURA VARIO®-hældæmpning** og varmebestandig op til ca. 220 °C.

- **Lukket pløs.**
- **Slidsål Perbunan Alpine, antracitgrå.**
- **Forstærket tåbeskyttelse.**
- **Snørekrog.**
- **Højt skaft.**
- **Polstret mønster.**
- **Brandsål af ægte læder.**
- **Komfort-fodstøtteindlæg ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Bemærk:

Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 36 – 51.

Beskyttelsesklasse: S3

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål

Gennemtræningssikkerhed: Stål

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Kuldeisolering: indtil -20 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

Materiale, tåbeskyttelseskappe	Stål
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
Gennemtræningssikkerhed	Stål
EU-skostørrelse	38
Beskyttelsesklasse	S3
Kuldeisolering	indtil -20 °C
Egenskab	Vario®-dæmpning
Køn	Herre
Produkttype	Sikkerhedsstøvle