

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 150×20×32, Type: SC80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596200 SC80
GTIN	9003171236330
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektive slibebukskiver med lang levetid** og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøjer.

**Anvendelse:**

Til slibning af værktøj med massivt hårdmetal og hårdmetal og til emner af støbejern og wolfram.

**Specifikation:**

**Siliciumkarbid** grøn, hårdhedsgrad J.

**Leveringsomfang:**

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

**Bemærk:**

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	fin
Korn	80

Slibemiddelforkortelse	SiC
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J
Slibemiddel	Siliciumkarbid, grøn
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	150×20×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

## Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 32 mm	596000 32
---	-----------