




Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 75×30×20, Type: D64



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597510 D64
GTIN	9003177213014
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Finkornet til optimal overfladekvalitet ved stor fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D64C50B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	D64
Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slibemiddel	Diamant
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11V9
Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	30 mm

Produktnavnsegenskab	75×30×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm
Produkttype	Kopskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		