

**Slibebukskiver Dia.xT×H (mm), 175×25×32, Type: NK60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596310 NK60
GTIN	9003170029629
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til konstruktionsstål og lavlegeret stål samt gråt støbegods.

Specifikation:

Normal korund gråblå, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Finhedsgrad	middel

Slibemiddelforkortelse	A
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M
Slibemiddel	Normal korund gråblå
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	175 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	175×25×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 32 mm	596000 32
---	-----------