

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 200×32×51, Type: SC80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596410 SC80
GTIN	9003170096515
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til slibning af værktøj med massivt hårdmetal og hårdmetal og til emner af støbejern og wolfram.

Specifikation:

Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad J.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Korn	80

Slibemiddelforkortelse	SiC
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J
Slibemiddel	Siliciumkarbid, grøn
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	32 mm
Form	1
Skive-Ø D	200 mm
Skivebredde, D	32 mm
Produktnavnsegenskab	200×32×51
Borings-Ø H	51 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 51 mm	596000 51
---	-----------