

**CBN-kopslibeskiver Dia.xT×H (mm), 100×20×20, Type: B126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597320 B126
GTIN	9003176366582
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Værktøjsslibeskiver** med **CBN-slibemiddelbelægning** i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet. Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet.

**Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Anvendelse:**

**Til værktøjsslibning på alle gängse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.**

**Teknisk beskrivelse**

Korn	B126
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	12V9
Skive-Ø D	100 mm

Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	100×20×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm
Produkttype	Kopskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		