


**Slibebukskiver Dia.xT×H (mm), 175×25×51, Type: C800****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596350 C800
GTIN	9003170520874
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Elastisk bundne hvæsseskiver, meget bløde. Maks. arbejdshastighed 25 m/s.

Anvendelse:

Til skærpnng af skær, polering, effektslibning og fine afgratningsarbejder. Spændeflangens diameter skal være mindst 2/3 af skivediameteren.

Specifikation:

PU-bundet siliciumkarbid.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	800
Finhedsgrad	ekstra fin
Slibemiddelforkortelse	SiC

Maks. omfangshastighed	25 m/s
Specifikation	PU-bundet siliciumkarbid
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	32 mm
Form	1
Skive-Ø D	175 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	175×25×51
Borings-Ø H	51 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 51 mm	596000 51
---	-----------