




## Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 100×35×20, Type: D126



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597520 D126
GTIN	9003176753092
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning.** Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.**

#### Anvendelse:

**Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner.** Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

### Teknisk beskrivelse

Korn	D126
Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slibemiddel	Diamant
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11V9
Skive-Ø D	100 mm

Skivebredde, D	35 mm
Produktnavnsegenskab	100×35×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm
Produkttype	Kopskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		