



## CBN kombi-slibetoppe til dæksel S0 / S0E Dia.xT×H (mm), 75×26×20, Type: B17



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597121 B17
GTIN	9003171749311
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Topslibeskiver med CBN- eller diamant-slibebelægning.

Højeffektive værktøjsslibeskiver med **superabrasiv slibebelægning** (CBN eller diamant) i kunstharpiksbinding til optimale standtider ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-holdersystem i aluminium-kompositmateriale sikrer høj svingningsdæmpning og dermed rolig slibning med konstant sliberesultatet ved høj overfladekvalitet.

#### Anvendelse:

Til **økonomisk for- og finslibning** af HSS-, hårdmetalgravstik uden slibeskiveskift til dæksel S0 / S0E. Mulighed for parvis anvendelse med nr. 597111 / 597112 eller 597121 / 597122 .

CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højt legeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkel-baserede legeringer. **Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.**

### Teknisk beskrivelse

Korn	B17
Slibemiddelforkortelse	CBN

Specifikation	B17C50B
Slibemiddel	kubisk bornitrid
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11A2
Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	26 mm
Produktnavnsegenskab	75×26×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	8 mm
Slibebelægning, højde, X	3 mm
Produkttype	Kopskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
tør	egnet		