



## Sko sort/sølv Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU-skostørrelse: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	092284 40
GTIN	4044465250606
Artikelklasse	04Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Luftig og moderne sikkerhedssko til inde og ude. Vandafvisende.

- **Åndbart overlæder af mikrofiber/tekstil.**
- **Slidstærk og åndbart indvendigt for.**
- **Praktisk snaplukning til hurtig, nem og sikker ind- og udstigning.**
- **Specielle (vaskbare) indlægssåler til opslugning af sved.**
- **Skridsikker slidsål af gummi.**
- **Hældæmpning af PU-skum.**
- **ESD-udstyr.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 35-51.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S1P

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit

Gennemtræningssikkerhed: Tekstil

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

### Teknisk beskrivelse

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt)	Over 200 °C
Norm	Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
EU-skostørrelse	40
Beskyttelsesklasse	S1P
Materiale, tåbeskyttelseskappe	Komposit
Gennemtræningsikkerhed	Tekstil
Serie	Black Eagle Safety
Køn	Herre
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Sikkerhedssko