



Sandal sort/sølv Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, EU-skostørrelse: 40



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 092288 40 |
| GTIN | 4044465317880 |
| Artikelklasse | 04Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Komfortable, lette og sikre arbejdssko til brug indendørs og om sommeren.

- **Overlæder af mikrofiber med luftgennemtrængelig netvæv.**
- **Praktisk snaplukning til hurtig, nem og sikker ind- og udstigning.**
- **Specielle (vaskbare) indlægssåler til opsugning af sved.**
- **Skridsikker slidsål af gummi.**
- **Hældæmpning af PU-skum.**
- **ESD-udstyr.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 35-51.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S1P

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit

Gennemtrængningssikkerhed: Tekstil

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---|
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Komposit |
| Beskyttelsesklasse | S1P |
| EU-skostørrelse | 40 |
| Gennemtrængingssikkerhed | Tekstil |
| Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) | Over 200 °C |
| Norm | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 |
| Serie | Black Eagle Safety |
| Køn | Herre |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD |
| Produkttype | Sikkerhedssandaler |