



## Sandal sort/sølv Black Eagle Safety 61 Low ESD, S1P, EU-skostørrelse: 51



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 092288 51     |
| GTIN                | 4044465318054 |
| Artikelklasse       | 04Y           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komfortable, lette og sikre arbejdssko til brug indendørs og om sommeren.

- **Overlæder af mikrofiber med luftgennemtrængelig netvæv.**
- **Praktisk snaplukning til hurtig, nem og sikker ind- og udstigning.**
- **Specielle (vaskbare) indlægssåler til opsugning af sved.**
- **Skridsikker slidsål af gummi.**
- **Hældæmpning af PU-skum.**
- **ESD-udstyr.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39-46. Kan bestilles i EU-størrelserne 35-51.

elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Beskyttelsesklasse: S1P

Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit

Gennemtrængningssikkerhed: Tekstil

Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt): Over 200 °C

Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191

### Teknisk beskrivelse

|   |   |
|---|---|
| EU-skostørrelse   | 51  |
| Gennemtrængingssikkerhed                                      | Tekstil   |
| Norm  | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe                                | Komposit  |
| Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) | Over 200 °C                                       |
| Beskyttelsesklasse  | S1P   |
| Serie   | Black Eagle Safety                                |
| Køn   | Herre   |
| elektrostatisk egenskab                                       | EGB/ESD   |
| Produkttype   | Sikkerhedssandaler                                |