

**Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm), 80×40×20, Type: SK80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Kopslibeskive med: **Sinterkorund. Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Fordel:

Med omfattende kunstharpiksimprægning af hensyn til forøget kantstabilitet.

Anvendelse:

Til efterslibning af bor, fræsere etc. Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.

Teknisk beskrivelse

Korn	80
Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddel	Sinterkorund
Specifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	6
Skive-Ø D	80 mm

Skivebredde, D	40 mm
Produktnavnsegenskab	80×40×20
Borings-Ø H	20 mm
Godstykkelse W	6 mm
Bundtykkelse E	10 mm
Produkttype	Kopskive