

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 200×25×51, Type: EK60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596400 EK60
GTIN	9003175345397
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærping og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til hærdet stål og HSS.

Specifikation:

Ædelkorund hvid, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel
Korn	60

Slibemiddelforkortelse	A
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M
Slibemiddel	Ædelkorund, hvid
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	32 mm
Form	1
Skive-Ø D	200 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	200×25×51
Borings-Ø H	51 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 51 mm	596000 51
---	-----------