

**CBN-kopslibeskiver Dia.xT×H (mm), 75×30×20, Type: B126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597210 B126
GTIN	9003176407773
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Værktøjsslibeskiver med **CBN-slibemiddelbelægning** i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet. Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet.

Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Anvendelse:

Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.

Teknisk beskrivelse

Korn	B126
Slibemiddelforkortelse	CBN
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS
Slibemiddel	kubisk bornitrid

Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11V9
Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	30 mm
Produktnavnsegenskab	75×30×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm
Produkttype	Kopskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		