


**Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm), 100×50×20, Type: SC80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopslibeskive med: **Siliciumkarbid grøn. Specifikation: C80I5V15-W-Carbide.**

**Anvendelse:**

**Til efterslibning af bor, fræsere etc.** Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Slibemiddelforkortelse	SiC
Slibemiddel	Siliciumkarbid, grøn
Specifikation	C80I5V15-W-Carbide
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	6
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	50 mm

Produktnavnsegenskab	100×50×20
Borings-Ø H	20 mm
Godstykkelse W	10 mm
Bundtykkelse E	10 mm
Produkttype	Kopskive