



## Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 28 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	621340 28
GTIN	4045197528278
Artikelklasse	62C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender; str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del, tolvkant på den korte del. Ca. 90 – 95° vinklet.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Nøglelængde L<sub>1</sub>: 290 mm

Nøglelængde L<sub>2</sub>: 60 mm

Borings-Ø F: 22 mm

### Teknisk beskrivelse

Udgangsprofil, lang side	Sekskant-topnøgle
Nøglelængde L <sub>2</sub>	60 mm
Borings-Ø F	22 mm
Nøglelængde L <sub>1</sub>	290 mm
Nøglestørrelse	28 mm
Udgangsprofil, kort side	Tolvkant-topnøgle
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Vinkel	90 - 95 grader

Produktionsmetode	smedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
samme nøglevidde i begge ender	ja
Produkttype	Topnøgle