

**Kopslibeskiver keramiske Dia.×T×H (mm), 100×50×20, Type: SK80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kopslibeskive med: **Sinterkorund. Specifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

**Fordel:**

**Med omfattende kunstharpiksimprægning** af hensyn til forøget kantstabilitet. **Med omfattende kunstharpiksimprægning** af hensyn til forøget kantstabilitet.

**Anvendelse:**

**Til efterslibning af bor, fræsere etc.** Vådslibning med emulsion eller slibeolie anbefales.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Slibemiddelforkortelse	A
Slibemiddel	Sinterkorund
Specifikation	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	6

Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	50 mm
Produktnavnsegenskab	100×50×20
Borings-Ø H	20 mm
Godstykkelse W	10 mm
Bundtykkelse E	10 mm
Produkttype	Kopskive