



Glidehoved, 1 tomme uden greb



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	648200
GTIN	4018754013494
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring.
Forskydeligt glidehoved for at opnå den bedste momentarmstilling.

Norm:

DIN 3122-A 25

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til :

Håndbetjente toppe.
Drivfirkant: 1 tommer
Hel længde: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1 tommer
Hel længde	80 mm
Produkttype	Topnøgle

