



HEX-elektroniskruetrækker Kraftform Micro, sekskant: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627470 3
GTIN	4013288032133
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejezone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

Klinger i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids. **Hex-Plus-profil** forhindrer deformation af skruehovedet og overfører et større moment.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	60 mm
Hel længde	157 mm
sekskant	3 mm
Producentbetegnelse	2054 Micro
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Skruetrækkere