

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650100 19
GTIN	4045197214713
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	19 mm
Ø på udgangsside	27,5 mm
Længde	30 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Udtrækker til sikringsklemmer

650785