

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650130 9
GTIN	4991644317943
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	9 mm
Ø på udgangsside	14,5 mm
Længde	32 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsats, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 1

650790 1

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Forbindesstift til indsats, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X14 mm

650900 2,5X14