

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 10mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650130 10
GTIN	4991644317950
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	15,8 mm
Længde	32 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørForbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Sikringsklemmesæt til indsats, 3/8 tomme, inklusive
aftrækker, 10 dele Type 1

650790 1