

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 13mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650130 13
GTIN	4991644317981
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	13 mm
Længde	32 mm
Ø på udgangsside	19,5 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsats, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Forbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22