

**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650100 10     |
| GTIN                | 4045197214645 |
| Artikelklasse       | 62D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Nøglestørrelse                    | 10 mm           |
| Ø på udgangsside                  | 16 mm           |
| Længde                            | 30 mm           |
| Drivfirkant                       | 3/8 tommer      |
| Drivprofil                        | 6-kant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja              |
| Produkttype                       | Topnøgleindsats |

**Tilbehør**

|   |               |
|---|---------------|
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm                                      | 650800 18     |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 1 | 650790 1      |
| Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X14 mm                   | 650900 2,5X14 |
| Udtrækker til sikringsklemmer   | 650785        |