



Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 14 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	621340 14
GTIN	4045197528131
Artikelklasse	62C

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender; str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del, tolvkant på den korte del. Ca. 90 – 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Nøglelængde L₁: 160 mm

Nøglelængde L₂: 31,5 mm

Borings-Ø F: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

Udgangsprofil, kort side	Tolvkant-topnøgle
Udgangsprofil, lang side	Sekskant-topnøgle
Nøglelængde L ₁	160 mm
Borings-Ø F	10,5 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglelængde L ₂	31,5 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Vinkel	90 - 95 grader

Produktionsmetode	smedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
samme nøglevidde i begge ender	ja
Produkttype	Topnøgle