

**Forbindelsesskaft med frigøringsfunktion, Type: 2/60****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650007 2/60 |
| GTIN | 4045197608710 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med affjedret kugle og frigøringsfunktion – bits holdes sikkert fast.

Anvendelse:

Som mellemstykke for at kunne modtage topnøglehoveder med indvendig firkant i skruemaskiner med unbrakoholder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Hel længde: 60 mm

Firkantet udgang: 1/4 tommer

Drev, på maskinen: E 6,3 (1/4 tomme)

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|--------------------|
| Hel længde | 60 mm |
| Drevprofil | Sekskantet kobling |
| Drev, på maskinen | E 6,3 (1/4 tomme) |
| Firkantet udgang | 1/4 tommer |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Norm | DIN 7428 |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |