

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650100 14
GTIN	4045197214669
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	14 mm
Længde	30 mm
Ø på udgangsside	21 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2	650790 2