

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650100 15
GTIN	4045197214676
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	22 mm
Længde	30 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsætter, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Gummiring til indsætter, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Forbindelsesstift til indsætter, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm

650900 2,5X18