



## Hagenøgler med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 25/28mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	628400 25/28
GTIN	4020772054601
Artikelklasse	63Q

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.  
Hagenøgler med næse iht. DIN 1810 A.

**Anvendelse:**

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

**Bemærk:**

Str. 135/145; 260/270 Tykkelse afviger fra DIN.

### Teknisk beskrivelse

Til udvendig møtrik-Ø	25 - 28 mm
Hel længde	136 mm
Type	1810A
Producentbetegnelse	DIN 1810A
Produkttype	Hagenøgler