

**Koken****IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 17mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650130 17
GTIN	4991644318025
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

### Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

### Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	24,5 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Længde	32 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

**Tilbehør**Forbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Øxlængde  
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Sikringsklemmesæt til indsats, 3/8 tomme, inklusive  
aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2