

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/4 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650052 10
GTIN	4045197214614
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til **AS-Drive**-profil.

Fordel:

I kraft af en fjederlejret magnet holdes skruen sikkert fast. Samtidig er der sikkerhed for, at der bliver taget fat om hele skruenhovedet. Skruer og møtrikker, der er løsnet, kan nemt tages af med fjederen.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	50 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	15 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats