

**Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xTxH (mm), 125x25x20, Type: D126****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 597720 D126 |
| GTIN | 9003177423116 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Korn | D126 |
| Specifikation | D126C75B DIAGO W-Carbide |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| Slibemetoder | Værktøjsslibning |
| Slibemiddel | Diamant |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Form | 12A2D |
| Skive-Ø D | 125 mm |
| Skivebredde, D | 25 mm |
| Produktnavnsegenskab | 125×25×20 |
| Borings-Ø H | 20 mm |
| Slibebelægning, bredde W, endeside | 10 mm |
| Slibebelægning, højde, X | 3 mm |
| Produkttype | Slibetallerken |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| Hårdmetal (HM) | egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |