

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650100 17
GTIN	4045197214690
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	25 mm
Længde	30 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22