



IMPACT-lynkobling, 1/4 tomme



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650055
GTIN	4045197286109
Artikelklasse	62D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til fastgørelse. Indvendig firkant iht. DIN 3121. Med profil, der skåner skruer og møtrikker – svarende til **AS-Drive**-profil.

Udvendig firkant omtrent svarende til DIN 3121 med dobbelt kuglelås. Indvendig firkant iht. DIN 3121-G 6,3 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 35 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	35 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Lynkobling