

**Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 125×23×20, Type: D64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597750 D64
GTIN	9003177313875
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Finkornet til optimal overfladekvalitet ved stor fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D64C50B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	D64
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slibemiddelforkortelse	D
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Slibemiddel	Diamant
Form	12A2F

Skive-Ø D	125 mm
Skivebredde, D	23 mm
Produktnavnsegenskab	125×23×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	5 mm
Slibebelægning, højde, X	4 mm
Produkttype	Slibetallerken

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		