

**Skære-/slibeskiver Dia.×T×H (mm), 100×1×20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	598500
GTIN	9003172021591
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Vævsfri, kunstharpiksbundne korund-skære-/slibeskiver til alle typer stål og HSS.

Anvendelse:

- Skæring på stationære skære-/slibemaskiner (uden forstærkningsvæv, dvs. ikke egnet til frihåndsskæring).
- Arbejdshastighed 30–maks. 80 m/s.

Specifikation:

A80N4B68 HSS.

Bemærk:

Savslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Form: 41N

Form: 41N

Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Skæring
Slibemiddel	Korund, strukturløst, kunstharpiksbundet

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A80N4B68 HSS
optimeret til materiale	HSS
optimeret til materiale	Stål
Form	41N
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	1 mm
Produktnavnsegenskab	100×1×20
Borings-Ø H	20 mm
Drevmaskine	Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed	30 - 50 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		