

**Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 75×20×20, Type: D64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597610 D64
GTIN	9003177213199
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Finkornet til optimal overfladekvalitet ved stor fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D64C50B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	D64
Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D64C50B DIAGO W-Carbide
Slibemiddel	Diamant
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	12V9

Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	75×20×20
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	6 mm
Produkttype	Kopskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		