

**Gaffel-/topnøgle, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621500 10
GTIN	4045197480224
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, præcise nøglevidder med lave tolerancer på begge sider. Topnøgle kan drejes ca. 180°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Mundhøjde	6,6 mm
Kæbebredde	20,7 mm
Nøglelængde	178 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Hoved-Ø	14,8 mm
Bevægeligt hoved	180 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål, forkromet
Produkttype	Topnøgle

