

**Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 100×20×20, Type: D126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597620 D126
GTIN	9003176899301
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	D126
Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slibemiddel	Diamant
Slibemetoder	Værktøjsslibning

Form	12V9
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	100×20×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	2 mm
Slibebelægning, højde, X	10 mm
Produkttype	Kopskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		