



Diamant-afretter cylindrisk, Diamantvægt: 0,4kt



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	599700 0,4
GTIN	9003172494586
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som **envejs**-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt). Envejs-**enkorn**s-diamant-afretter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde $< 2 \times D$) forebygger svingningsproblemer. Til lige, **let konkave og konvekse** slibeskiveprofiler til ekstern rundslibning, fladslibning, **intern rundslibning og slibning uden spids**. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90° .

Teknisk beskrivelse

Til slibeskivemål	Ø125×30–Ø250×15 mm
Diamantvægt	0,4 kt
Samlet længde L	80 mm
Afrettertype	Enkeltkorn
Hoved-Ø D ₁	8 mm
Slibemiddelforkortelse	D
Produkttype	Håndafrettere

