

**Diamant- skære-/slibeskive Ø×T×H (mm), 75×0,8×20, Type: D126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	598590 D126
GTIN	9003171578003
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektiv skæreskive** med diamantbelægning i kunstharpiksbinding, der giver optimale standtider og gør den praktisk i brug.

**Specifikation: D126C75B-W-Carbide.**

**Anvendelse:**

- Skæring på stationære skære-/slibemaskiner af hårdmetal.
- Vådslibning anbefales (standtid, temperatur, ydelse).
- Arbejdshastighed 20–40 m/s.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	D126
Specifikation	D126C75B-W-Carbide
Slibemetoder	Skæring
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D

optimeret til materiale	Hårdmetal
Form	1A1R
Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	0,8 mm
Produktnavnsegenskab	75×0,8×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde, U	0,8 mm
Slibebelægning, højde, X	5 mm
Drevmaskine	Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed	20 - 40 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Sten	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		