




Diamant-tallerken- slibeskiver Dia.xT×H (mm), 100×10×20, Type: D126



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597910 D126
GTIN	9003176128609
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Top- og tallerkenskiver med diamant-slibebelægning. Universalkornstørrelse til mellemfin, fin overfladekvalitet ved meget god fremdrift i arbejdet. **Specifikation: D126C75B DIAGO-W-karbid.**

Anvendelse:

Universelt anvendelig til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af **HM-værktøj og ikke-jernholdige materialer med korte spåner.** Meget velegnet til tørslibning, kan dog også anvendes til vådslibning.

Form: 1A1

Slibebelægning, højde, X: 3 mm

Slibemiddelforkortelse: D

Teknisk beskrivelse

Korn	D126
Specifikation	D126C75B DIAGO W-Carbide
Slibemiddelforkortelse	D
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Slibemiddel	Diamant
Form	1A1
Skive-Ø D	100 mm

Skivebredde, D	10 mm
Produktnavnsegenskab	100×10×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	10 mm
Slibebelægning, højde, X	3 mm
Produkttype	Slibetallerken

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		