



Diamant-afretter cylindrisk, Diamantvægt: 0,7kt



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 599700 0,7 |
| GTIN | 9003174460800 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-slibeskiveafretter til alle maskiner med egnet holder. Afretterne er dimensioneret som **envejs**-afrettere, der skal udskiftes helt, når slidgrænsen er nået. (Genmontering er ikke muligt). Envejs-**enkorn**s-diamant-afretter.

Anvendelse:

Til præcis afretning og efterslibning af slibeskiver til (gen-)fremstilling af en defineret slibeværktøjstilstand (rund- og planløb, slibeskiveprofil, overfladestruktur, slibning). Sørg for tilstrækkelig kølesmøring ved enkelt emnefremstilling eller lille seriefremstilling. Kort opspænding (fri længde $< 2 \times D$) forebygger svingningsproblemer. Til lige, **let konkave og konvekse** slibeskiveprofiler til eksternt rundslibning, fladslibning, **intern rundslibning og slibning uden spids**. Vær altid opmærksom på den relevante monteringsposition (hældning 3° til 15° til slibeskivens centrum for begge akseretninger). For at sikre en ensartet slitage på afretteren skal du med jævne mellemrum dreje holderen 90° .

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------------------|
| Samlet længde L | 70 mm |
| Afrettertype | Enkeltkorn |
| Diamantvægt | 0,7 kt |
| Til slibeskivemål | Ø250×50–Ø400×35 mm |
| Hoved-Ø D ₁ | 10 mm |
| Slibemiddelforkortelse | D |
| Produkttype | Håndafrettere |

