

**Dobb.-ledtopnøgle, Nøglestørrelse: 10X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet; nøglestørrelser med præcise tolerancer; 12-kant. En indbygget trykfjeder holder hovederne i den pågældende position.

Stabilt dobbelt T-profilskaft; med dybde hoveder i tyndt gods med AS-Drive-profil. Bevægelige hoveder (kan indstilles med op til 220°).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish (ingen skarpe kanter).

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D ₁	14,7 mm
Hoved-Ø D ₂	15,9 mm
Nøglelængde L	202 mm
Nøglestørrelse ₂	11 mm
Nøglestørrelse ₁	10 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle