

**Gaffel-/topnøgle, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	621500 19
GTIN	4045197480347
Artikelklasse	62C

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, præcise nøglevidder med lave tolerancer på begge sider. Topnøgle kan drejes ca. 180°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	19 mm
Kæbebredde	41,6 mm
Mundhøjde	8,5 mm
Nøglelængde	251 mm
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Hoved-Ø	25,8 mm
Bevægeligt hoved	180 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål, forkromet
Produkttype	Topnøgle

