


**Garant****CNGA 120404, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 255409 G      |
| GTIN                | 4045197895226 |
| Artikelklasse       | 21H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

**Beskrivelse:**

Ny CBN med en afbalanceret kombination af slid- og brudstyrke til universel anvendelse i hærdet stål indtil 67 HRC kombineret med en særlig forfatning. Til brug både i kontinuerlig samt i let og kraftigt afbrudt spån.

Hjørneradius: 0,4 mm

Type: BU7220

Skæredybde  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 140 m/min

Skærkantudførelse: G

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale          | CBN                                |
| Type                    | BU7220                             |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Skærkantudførelse                        | G                            |
| Tilspænding f                            | 0,05 - 0,15 mm/o             |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm                       |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,05 - 0,2 mm                |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 90 - 140 m/min               |
| Skærebetingelse                          | meget afbrudt                |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig                 |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig                 |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | CNGA 120404                  |
| Antal skift/skær                         | 2                            |
| Produktnavnsegenskab                     | BU7220                       |
| Produkttype                              | Vendskærsplatte til drejning |

## Brugerdata

|               | Egnet til | $V_c$ | ISO-kode |
|---------------|-----------|-------|----------|
| Stål < 55 HRC | egnet     |       |          |
| Stål < 60 HRC | egnet     |       |          |
| Stål < 67 HRC | egnet     |       |          |
| kontinuerlig  | egnet     |       |          |
| uregelmæssig  | egnet     |       |          |
| afbrudt       | egnet     |       |          |
| tør           | egnet     |       |          |