

**Garant****TCGW 16T304, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265451 G
GTIN	4045197895660
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

3 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmTilspænding  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærkantudførelse	G
Skæredybde $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	CBN
Type	BU7220
Tilspænding $f$	0,04 - 0,12 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 160 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCGW 16T304
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		