

**Garant****VCGW 160402, BU7220, Skærkantudførelse: G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265478 G
GTIN	4045197895752
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

2 skærs-bestykning.

Type: BU7220

Skærkantudførelse: G

Skæredybde  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Tilspænding f: 0,04 - 0,12 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 160 m/min**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,04 - 0,12 mm/o

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 160 m/min
Skæredybde $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Type	BU7220
Skæremateriale	CBN
Skærkantudførelse	G
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 160402
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	BU7220
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
tør	egnet		